

EFix

TCS260 2x35-80W HFPI D6 WH

EFix surface mounted - 2 Lampen - 35 W<multisep/>49 W<multisep/>80 W - HF-Performer Intelligent - Seidenglanzoptik 3D-Lamellen - Farbe: Weiß

Produktdaten:

EAN/UPC - Produkt: 8727900611076
ELDAS-Nr.: 911828705
Anzahl pro Verpackung: 1
Verpackungsanzahl pro Umverpackung: 1
Nettogewicht (Einzelteil): 4200 g

Allgemeine Informationen:

Lampenfamilie: TL5
Anzahl Lichtquellen: 2
Optik: Seidenglanzoptik 3D-Lamellen
Lichtverteilung: DIR
Farbe: Weiß
Vorschaltgerät: HF-Performer Intelligent
Lichtsteuerung: Nein
Interne Verkabelung: Standard
Notlicht-geeignet: -

Elektrische Kenndaten:

Netzspannung: 220/ 240 V

Gehäuseeigenschaften:

Typ optische Abdeckung/ Linse: -
Länge: 1541 mm

Zulassungen und Prüfzeichen:

Schutzklasse: Schutzklasse I
Schutzart: IP20 - Fernhalten von Fingern
CE-Zeichen: ja
Entflammbarkeitszeichen: F - Für Montage auf normal entflammbaren Oberflächen

Technische Daten

Produktdaten

Bestell-Produktname	TCS260 2x35-80W HFPI D6 WH
Gesamt-Produktcode (EOC)	872790061107600
Material-Nr. (12NC)	910402462012
EAN/UPC - Produkt	8727900611076
ELDAS-Nr.	911828705
Nettogewicht (Einzelteil)	4200 g
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	1
Anzahl pro Verpackung	1

Allgemeine Informationen

Lampenfamilie	TL5
Anzahl Lichtquellen	2
Optik	Seidenglanzoptik 3D-Lamellen
Lichtverteilung	DIR
Farbe	Weiß
Lichtsteuerung	Nein
Interne Verkabelung	Standard
Notlicht-geeignet	-

Elektrische Kenndaten

Netzspannung	220/ 240 V
--------------	------------


Gehäuseeigenschaften

Typ optische Abdeckung/ Linse	-
Länge	1541 mm


Zulassungen und Prüfzeichen

Schutzklasse	Schutzklasse I
Schutzart	IP20 - Fernhalten von Fingern
CE-Zeichen	ja
Entflammbarkeitszeichen	F - Für Montage auf normal entflammbaren Oberflächen

Produktfoto



Abmessungsskizze



Lichtstärkeverteilung

