

## EFix

### TCS260 1x35-80W HFPI M2 SI

EFix surface mounted - 1 Lampe - 35 W <multisep/>49 W <multisep/>80 W - HF-Performer Intelligent - Mattspiegel, profil. Aluraster - Farbe: Silber

#### Produktdaten:

EAN/UPC - Produkt: 8727900613285  
Anzahl pro Verpackung: 1  
Verpackungsanzahl pro Umverpackung: 1  
Nettogewicht (Einzelteil): 3800 g

#### Allgemeine Informationen:

Lampenfamilie: TL5  
Anzahl Lichtquellen: 1  
Optik: Mattspiegel, profil. Aluraster  
Lichtverteilung: DIR  
Farbe: Silber  
Vorschaltgerät: HF-Performer Intelligent  
Lichtsteuerung: Nein  
Interne Verkabelung: Standard  
Notlicht-geeignet: -

#### Elektrische Kenndaten:

Netzspannung: 220/ 240 V

#### Gehäuseeigenschaften:

Typ optische Abdeckung/ Linse: -  
Länge: 1541 mm

#### Zulassungen und Prüfzeichen:

Schutzklasse: Schutzklasse I  
Schutzart: IP20 - Fernhalten von Fingern  
CE-Zeichen: ja  
Entflammbarkeitszeichen: F - Für Montage auf normal entflammbaren Oberflächen

## Technische Daten

### Produktdaten

Bestell-Produktname	TCS260 1x35-80W HFPI M2 SI
Gesamt-Produktcode (EOC)	872790061328500
Material-Nr. (12NC)	910402462712
EAN/UPC - Produkt	8727900613285
Nettogewicht (Einzelteil)	3800 g
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	1
Anzahl pro Verpackung	1

### Allgemeine Informationen

Lampenfamilie	TL5
Anzahl Lichtquellen	1
Optik	Mattspiegel, profil. Aluraster
Lichtverteilung	DIR
Farbe	Silber
Lichtsteuerung	Nein
Interne Verkabelung	Standard
Notlicht-geeignet	-

### Elektrische Kenndaten

Netzspannung	220/ 240 V
--------------	------------


### Gehäuseeigenschaften

Typ optische Abdeckung/ Linse	-
Länge	1541 mm


### Zulassungen und Prüfzeichen

Schutzklasse	Schutzklasse I
Schutzart	IP20 - Fernhalten von Fingern
CE-Zeichen	ja
Entflammbarkeitszeichen	F - Für Montage auf normal entflammbaren Oberflächen

## Produktfoto



## Abmessungsskizze



## Lichtstärkeverteilung

