

## 3-Phasen-Stromschienen

### RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)

3-Phasen-Stromschiene - Länge: 1000 mm

#### Produktdaten:

EAN/UPC - Produkt: 8711559381060  
Anzahl pro Verpackung: 1  
Verpackungsanzahl pro Umverpackung: 1  
Nettogewicht (Einzelteil): 900 g

#### Gehäuseeigenschaften:

Länge: 1000 mm

#### Zulassungen und Prüfzeichen:

Schutzklasse: Schutzklasse I  
Schutzart: IP30 - Schutz vor dem Berühren mit Werkzeugen  
Glühdrahtprüfung: Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s

### Technische Daten

#### Produktdaten

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Bestell-Produktname                | RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1) |
| Gesamt-Produktcode (EOC)           | 871155938106000                 |
| Material-Nr. (12NC)                | 910500188415                    |
| EAN/UPC - Produkt                  | 8711559381060                   |
| Nettogewicht (Einzelteil)          | 900 g                           |
| Verpackungsanzahl pro Umverpackung | 1                               |
| Anzahl pro Verpackung              | 1                               |

#### Gehäuseeigenschaften

|       |         |
|-------|---------|
| Länge | 1000 mm |
|-------|---------|

#### Zulassungen und Prüfzeichen

|                  |   |
|------------------|---|
| Schutzklasse     | Schutzklasse I                                |
| Schutzart        | IP30 - Schutz vor dem Berühren mit Werkzeugen |
| Glühdrahtprüfung | Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s                |

### Produktfoto



### Abmessungsskizze

