

# TownGuide Performer

BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6

## Produktfoto



## Technische Daten

### Produktdaten

Bestell-Produktname	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6
Gesamt-Produktcode (EOC)	871829190614800
Material-Nr. (12NC)	910500991015
EAN/UPC - Produkt	8718291906148
Nettogewicht (Einzelteil)	6830 g
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	1
Anzahl pro Verpackung	1

### Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	LED
Dimmbar	Ja
Optik	Lichtverteilung symmetrisch
Lampenfamilie	LED module 6000 lm
Anzahl Lichtquellen	8
Lichtquelle ersetzbar	Ja
Montagevorrichtung	Mastspitze für Durchmesser 62 mm
RAL Farbe	Silber
Gehäusebeschichtung	-
Betriebsgerät	Netzteil mit DynaDimmer und ko, Power supply unit with DynaDimmer and constant light output (integrated)
Betriebsgerät inklusive	Ja
Lichtsteuerung	Konstanter Lichtstrom und DynaDimmer mit festen Voreinstellungen, Version 2
Steuerungsschnittstelle	Programmierbare (über DALI oder NFC) Stand-Alone-D
Anschluss	Schraubanschlussblock, 5-polig
Elektrisches Anschlusskabel	-
Max Anzahl pro Sicherungsautomat	10
Konstantlichtstrom	Ja

### Lichttechnische Eigenschaften

Lichtstrom oberhalb 90° (ULOR)	15
Standardaufneigung Aufsatzmontage	0°
Standardaufneigung Ansatzmontage	-

### Elektrische Kenndaten

Netzspannung	220-240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation	37 W
Durchschnittliche Leistungsaufnahme bei Konstantlichtstrom	38.5 W
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom am Ende der Lebensdauer	40 W
Leistungsfaktor (min)	0.95


### Gehäuseeigenschaften

Gehäusematerial	Aluminium
Optisches Material	Acrylat
Typ optische Abdeckung/ Linse	Polycarbonatwanne/-abdeckung, satiniert
Form der optischen Abdeckung	Halbkugelförmig
Ausführung opt. Abdeckung/ Linse	Satiniert
Material optische Abdeckung/ Linse	Polykarbonat
Länge	570 mm

### Initialkennwerte

Farbwiedergabeindex	80
Lichtstrom-Neuwert	2300 lm
Leuchten-Lichtausbeute	62 lm/W
Lichtstromtoleranz	+/-7%
Farborttoleranz (SDCM)	(0.43, 0.40) SDCM <5
Systemleistung	40 W
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%

## Abmessungsskizze



#### Lebensdauer kennwerte (IEC konform)

Betriebsgeräte-Ausfallrate bei Mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 h	5 %
Betriebsgeräte-Ausfallrate bei Mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 h	10 %
Lichtstromstabilität während der Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden, bei 25 °C	L97
Lichtstromstabilität während der Nutzlebensdauer von 100.000 Stunden, bei 25 °C	L93

#### Anwendungsparameter

Nenntemperatur	-40 bis +35 °C
Umgebungstemperaturbereich	-40 bis +35 °C
Maximaler Dimmlevel	50%

#### Zulassungen und Prüfzeichen

Schutzklasse	Schutzklasse II
Schutzart	IP66 - Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt
Schlagfestigkeit	IK10
Glühdrahtprüfung	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Überspannungsschutz (allgemein/individuell)	Leuchtenüberspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und 6 kV im Gleichtaktmodus