

## eW Cove QLX LED

BCX423 2700 19W L1219 KIT MB CE CCC

eW Cove QLX Powercore: preiswerte leistungsstarke, lineare Nischenbeleuchtung  
eW Cove QLX Powercore repräsentiert die nächste Generation der hochwertigen linearen LED-Nischenbeleuchtung. Diese elegante, flache und preisgünstige Leuchte erzeugt ein leistungsstarkes weißes oder farbiges Licht. eW Cove QLX Powercore wurde speziell als Ersatz für herkömmliche weiße Nischenleuchten in Wand- und Deckenanwendungen, Wandflutern und indirekten Beleuchtungsanwendungen entwickelt. Die Auswahl unter mehreren Farbtemperaturen, Farben, Ausstrahlungswinkeln und Längen eröffnet unzählige gestalterische Möglichkeiten. Die integrierte Powercore-Technologie wandelt die Netzspannung schnell, effizient und präzise direkt für das LED-System um, so dass kein externes Netzteil erforderlich ist. Standardisierte Verdrahtungen vereinfachen die Installation, wodurch die Gesamtkosten des Systems weiter zurückgehen.

LED High Brightness - Polycarbonatwanne /-abdeckung - 60° x 90° - Farbe: Grau

### Technische Daten

#### Produktdaten

Bestell-Produktname	BCX423 2700 19W L1219 KIT MB CE CCC
Gesamt-Produktcode (EOC)	871829164440899
Material-Nr. (12NC)	910503705296
EAN/UPC - Produkt	8718291644408
Nettogewicht (Einzelteil)	1100 g
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	12
Anzahl pro Verpackung	CT / 1

#### Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	LED
Dimmbar	Ja
Lampenfamilie	LED High Brightness
Lichtquelle ersetzbar	Nein
Ausstrahlungswinkel der Leuchte	60° x 90°
Farbe	Grau
Betriebsgerät inklusive	Ja

#### Elektrische Kenndaten

Netzfrequenz	50-60 Hz
--------------	----------

#### Gehäuseeigenschaften

Gehäusematerial	Kunststoff
Optisches Material	Polycarbonat
Typ optische Abdeckung/ Linse	Polycarbonatwanne /-abdeckung
Material optische Abdeckung/ Linse	Polycarbonat

#### Initialkennwerte

Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex	83
Systemleistung	19 W

#### Anwendungsparameter

Nenntemperatur	25 °C
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +50 °C

#### Zulassungen und Prüfzeichen

Schutzart	IP20 - Fernhalten von Fingern
CE-Zeichen	ja

### Produktfoto



### Abmessungsskizze

