

# UV-C disinfection upper air ceiling mounted

SM355P 4x TUV PLS 9W HFM SM4

## Produktfoto



## Technische Daten

### Produktdaten

Bestell-Produktname	SM355P 4x TUV PLS 9W HFM SM4
Gesamt-Produktcode (EOC)	871951496503400
Material-Nr. (12NC)	910505103004
EAN/UPC - Produkt	8719514965034
Nettogewicht (Einzelteil)	5000 g
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	1
Anzahl pro Verpackung	1

### Allgemeine Informationen

Dimmbar	Nein
Anzahl Lichtquellen	4
Optik	Lamellenraster
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	- °
Ausstrahlungswinkel der Leuchte	-
Montagevorrichtung	Abhängeset, einfach, Standard
Farbe	Weiß und Schwarz
Steuerungsschnittstelle	-
Anschluss	Schnellsteckverbinder, 3-polig
Elektrisches Anschlusskabel	-
Max Anzahl pro Sicherungsautomat	70

### Elektrische Kenndaten

Netzspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsfaktor (min)	0.66

### Gehäuseeigenschaften

Gehäusematerial	Aluminium
Optisches Material	Aluminium
Länge	500 mm

### Initialkennwerte

Systemleistung	38 W
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%

### Anwendungsparameter

Nenntemperatur	+10 bis +40 °C
Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +40 °C
Maximaler Dimmlevel	Nicht anwendbar

### Zulassungen und Prüfzeichen

Schutzklasse	Schutzklasse I
Schutzart	IP20 - Fernhalten von Fingern
Schlagfestigkeit	IK02
Glühdrahtprüfung	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	-

## Abmessungsskizze

