

UV-C disinfection upper air ceiling mounted

SM355C 4x TUV PLS 9W HFM SMB

Produktfoto



Technische Daten

Produktdaten

Bestell-Produktname	SM355C 4x TUV PLS 9W HFM SMB
Gesamt-Produktcode (EOC)	871951496504100
Material-Nr. (12NC)	910505103005
EAN/UPC - Produkt	8719514965041
Nettogewicht (Einzelteil)	5000 g
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	1
Anzahl pro Verpackung	1

Allgemeine Informationen

Dimmbar	Nein
Anzahl Lichtquellen	4
Optik	Lamellenraster
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	- °
Ausstrahlungswinkel der Leuchte	-
Montagevorrichtung	Anbau- und Hängemontage (asymmetrisch/symmetrisch)
Farbe	Weiß und Schwarz
Steuerungsschnittstelle	-
Anschluss	Schnellsteckverbinder, 3-polig
Elektrisches Anschlusskabel	-
Max Anzahl pro Sicherungsautomat	70

Elektrische Kenndaten

Netzspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsfaktor (min)	0.66

Gehäuseeigenschaften

Gehäusematerial	Aluminium
Optisches Material	Aluminium
Länge	595 mm

Initialkennwerte

Systemleistung	38 W
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%

Anwendungsparameter

Nenntemperatur	+10 bis +40 °C
Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +40 °C
Maximaler Dimmlevel	Nicht anwendbar

Zulassungen und Prüfzeichen

Schutzklasse	Schutzklasse I
Schutzart	IP20 - Fernhalten von Fingern
Schlagfestigkeit	IK02
Glühdrahtprüfung	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	-

Abmessungsskizze

