

# Deckenleuchte zur UV-C Desinfektion oberer Lufträume

## SM355C 4x TUV PLS 9W HFM SMB

PHILIPS UV-C DISINFECTION UPPER AIR - 4 Lampen - HF Matchbox - Weiß und Schwarz - 38 W - 230 V - Farbe: Weiß und Schwarz

### Produktdaten:

EAN/UPC - Produkt: 8719514965041  
Anzahl pro Verpackung: 1  
Verpackungsanzahl pro Umverpackung: 1  
Nettogewicht (Einzelteil): 5000 g

### Allgemeine Informationen:

Dimmbar: Nein  
Anzahl Lichtquellen: 4  
Optik: Lamellenraster  
Ausstrahlungswinkel der Leuchte: -  
Montagevorrichtung: Anbau- und Hängemontage (asymmetrisch/symmetrisch)  
Farbe: Weiß und Schwarz  
Vorschaltgerät: HFM  
Anzahl Vorschaltgeräte: 4 Einheiten  
Steuerungsschnittstelle: -  
Anschluss: Schnellsteckverbinder, 3-polig  
Elektrisches Anschlusskabel: Nein  
Max Anzahl pro Sicherungsautomat: 70

### Elektrische Kenndaten:

Netzspannung: 230 V  
Netzfrequenz: 50 Hz  
Einschaltstrom: 13 A  
Einschaltzeit: 0.11 ms  
Leistungsfaktor (min): 0.66

### Gehäuseeigenschaften:

Gehäusematerial: Aluminium  
Reflektor Material: Aluminium  
Optisches Material: Aluminium  
Länge: 595 mm  
Breite: 595 mm  
Höhe: 212 mm

### Initialkennwerte:

Systemleistung: 38 W  
Toleranz Leistungsaufnahme: +/-10%

### Anwendungsparameter:

Umgebungstemperaturbereich: +10 bis +40 °C  
Maximaler Dimmlevel: Nicht zutreffend

### Zulassungen und Prüfzeichen:

Schutzklasse: Schutzklasse I  
Schutzart: IP20 - Fernhalten von Fingern  
Schlagfestigkeit: IK02  
Glühdrahtprüfung: Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s  
CE-Zeichen: ja  
ENEC-Zeichen: Nein

## Technische Daten

### Produktdaten

Bestell-Produktname	SM355C 4x TUV PLS 9W HFM SMB
Gesamt-Produktcode (EOC)	871951496504100
Material-Nr. (12NC)	910505103005
EAN/UPC - Produkt	8719514965041
Nettogewicht (Einzelteil)	5000 g
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	1
Anzahl pro Verpackung	1


### Allgemeine Informationen

Dimmbar	Nein
Anzahl Lichtquellen	4
Optik	Lamellenraster
Ausstrahlungswinkel der Leuchte	-
Montagevorrichtung	Anbau- und Hängemontage (asymmetrisch/symmetrisch)
Farbe	Weiß und Schwarz
Steuerungsschnittstelle	-
Anschluss	Schnellsteckverbinder, 3-polig
Elektrisches Anschlusskabel	Nein
Max Anzahl pro Sicherungsautomat	70

## Produktfoto



## Abmessungsskizze



#### Elektrische Kenndaten

Netzspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsfaktor (min)	0.66

#### Gehäuseeigenschaften

Gehäusematerial	Aluminium
Optisches Material	Aluminium
Länge	595 mm

#### Initialkennwerte

Systemleistung	38 W
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%

#### Anwendungsparameter

Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +40 °C
Maximaler Dimmlevel	Nicht zutreffend

#### Zulassungen und Prüfzeichen

Schutzklasse	Schutzklasse I
Schutzart	IP20 - Fernhalten von Fingern
Schlagfestigkeit	IK02
Glühdrahtprüfung	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
CE-Zeichen	ja
ENEC-Zeichen	Nein