

Maxos LED

LL850Z 491 H4 SR2DALI

Technische Daten

Produktdaten

Bestell-Produktname	LL850Z 491 H4 SR2DALI
Gesamt-Produktcode (EOC)	872016962217399
Material-Nr. (12NC)	910505103992
EAN/UPC - Produkt	8720169622173
Nettogewicht (Einzelteil)	1300 g
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	3
Anzahl pro Verpackung	1

Allgemeine Informationen

Dimmbar	-
Optik	-
Ausstrahlungswinkel der Leuchte	-
Farbe	Weiß
Betriebsgerät inklusive	Nein
Anschluss	3-poliger Anschlussblock
Elektrisches Anschlusskabel	-
Konstantlichtstrom	Nein

Elektrische Kenndaten

Netzspannung	220/ 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Leistungsfaktor (min)	0.9

Gehäuseeigenschaften

Gehäusematerial	Stahl
Optisches Material	-
Ausführung opt. Abdeckung/Linse	-
Material optische Abdeckung/Linse	-

Initialkennwerte

Lichtstrom-Neuwert	0 lm
Leuchten-Lichtausbeute	0 lm/W
Lichtstromtoleranz	+/-10%
Farborttoleranz (SDCM)	-
Systemleistung	0.5 W
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%

Anwendungsparameter

Nenntemperatur	-20 bis +25 °C
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +25 °C

Zulassungen und Prüfzeichen

Schutzklasse	Schutzklasse I
Schutzart	IP20 - Fernhalten von Fingern
Schlagfestigkeit	IK02
Glühdrahtprüfung	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen