

TMS030 2xT8 18W/TUV HFP R

Technische Daten

Produktdaten

Bestell-Produktname	TMS030 2xT8 18W/TUV HFP R
Gesamt-Produktcode (EOC)	871951410922300
Material-Nr. (12NC)	910925867666
EAN/UPC - Produkt	8719514109223
Nettogewicht (Einzelteil)	1180 g
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	1
Anzahl pro Verpackung	1

Allgemeine Informationen

Dimmbar	Nein
Optik	-
Montagevorrichtung	Grundplatte
Farbe	Aluminium
Steuerungsschnittstelle	-
Anschluss	Schraubanschlussblock, 3-polig
Elektrisches Anschlusskabel	-
Max Anzahl pro Sicherungsautomat	28

Elektrische Kenndaten

Netzspannung	220/ 240 V
Netzfrequenz	50 or 60 Hz
Leistungsfaktor (min)	0.96

Gehäuseeigenschaften

Gehäusematerial	Aluminiumlegierung
Optisches Material	-
Länge	614 mm

Initialkennwerte

Systemleistung	45 W
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-11%

Anwendungsparameter

Nenntemperatur	+20 bis +40 °C
Umgebungstemperaturbereich	+20 bis +40 °C
Maximaler Dimmlevel	Nicht anwendbar

Zulassungen und Prüfzeichen

Schutzklasse	Schutzklasse I
Schutzart	IP20 - Fernhalten von Fingern
Schlagfestigkeit	IK02
Glühdrahtprüfung	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	-

Produktfoto



Abmessungsskizze

