

## UV-C disinfection linear with sensor

TMS031 1xTUV T8 36W HFP Sensor 4pcs

### Produktfoto



### Technische Daten

#### Produktdaten

Bestell-Produktname	TMS031 1xTUV T8 36W HFP Sensor 4pcs
Gesamt-Produktcode (EOC)	871951452709699
Material-Nr. (12NC)	911401534981
EAN/UPC - Produkt	8719514527096
Nettogewicht (Einzelteil)	2800 g
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	4
Anzahl pro Verpackung	1

#### Allgemeine Informationen

Dimmbar	Nein
Anzahl Lichtquellen	1
Optik	Lamellenraster
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	- °
Ausstrahlungswinkel der Leuchte	-
Montagevorrichtung	Anbau- und Hängemontage (asymmetrisch/symmetrisch)
Farbe	Weiß RAL9010
Steuerungsschnittstelle	-
Anschluss	Freie Anschlussleitungen
Elektrisches Anschlusskabel	-
Max Anzahl pro Sicherungsausschalt	28

#### Elektrische Kenndaten

Netzspannung	220/ 240 V
Netzfrequenz	50 or 60 Hz
Leistungsfaktor (min)	0.95

#### Gehäuseeigenschaften

Gehäusematerial	Stahl
Optisches Material	Aluminium
Länge	1320 mm

#### Initialkennwerte

Systemleistung	36 W
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%

#### Anwendungsparameter

Nenntemperatur	+20 bis +40 °C
Umgebungstemperaturbereich	+20 bis +40 °C
Maximaler Dimmlevel	Nicht anwendbar

#### Zulassungen und Prüfzeichen

Schutzklasse	Schutzklasse I
Schutzart	IP20 - Fernhalten von Fingern
Schlagfestigkeit	IK02
Glühdrahtprüfung	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	-

### Abmessungsskizze

