CoreLine SlimDownlight

DN145B LED20S/830 PSU II WH

Technische Daten

Produktdaten

Bestell-Produktname DN145B LED20S/830 PSU II WH

Gesamt-Produktcode (EOC) 871016333949899 Material-Nr. (12NC) 911401806180 EAN/UPC - Produkt 8710163339498

Nettogewicht (Einzelteil) 380 g Verpackungsanzahl pro Um- 10

verbackung

Anzahl pro Verpackung 1

Allgemeine Informationen

Lichttechnologie LED Dimmbar Nein

Lampenfamilie LED Module, system flux 2000 lm

Anzahl Lichtquellen 1 Lichtquelle ersetzbar Nein

Optik Abstrahlungswinkel (90°)

Ausstrahlungswinkel der Licht- 120 ° quelle

Ausstrahlungswinkel der Leuchte BAP-tauglich (UGR) 28 Farbe Weiß

Betriebsgerät Netzteil (Ein/Aus), elektronisches Betriebsgerät,

schaltba

Betriebsgerät inklusive Ja

Anschluss 2-poliger Anschlussblock

Elektrisches Anschlusskabel -Max Anzahl pro Sicherungsautomat 16

Konstantlichtstrom Nein

Elektrische Kenndaten

Netzspannung 220/ 240 V Netzfrequenz 50 or 60 Hz

Leistungsfaktor (min) 0.9

Gehäuseeigenschaften

Gehäusematerial Aluminiumdruckguss Optisches Material Polymethylmethacrylat

Typ optische Abdeckung/ Linse Opal Ausführung opt. Abdeckung/ Opal Linse

Material optische Abdeckung/ Polystyrol

Linse

Initialkennwerte

Farbwiedergabeindex
Lichtstrom-Neuwert
Leuchten-Lichtausbeute
Lichtstromtoleranz

≥80
2100 lm
100 lm/W
+/-10%

Farborttoleranz (SDCM) (0.43657,0.40454) SDCM<3

Systemleistung 21 W Toleranz Leistungsaufnahme +/-10%

Lebensdauerkennwerte (IEC konform)

Betriebsgeräte-Ausfallrate bei 5 9 Mittlerer Nutzlebensdauer von

50.000 h

Lichtstromstabilität während der Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden, bei 25 °C


Anwendungsparameter

Nenntemperatur 0 bis +35 °C Umgebungstemperaturbereich 0 bis +35 °C Maximaler Dimmlevel Nicht anwendbar


Produktfoto



Abmessungsskizze



Lichtstärkeverteilung





Zulassungen und Prüfzeichen

CE-Zeichen

Schutzklasse Schutzklasse II

IP20/44 - Fernhalten von Fingern; Drahtschutz, sprühwassergeschützt Schutzart

iK02

Schlagfestigkeit Glühdrahtprüfung Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s

Ja

ENEC-Zeichen ENEC-Zeichen

Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen - Für Montage auf normal entflammbaren Oberflächen Entflammbarkeitszeichen

