

CoreLine SlimDownlight

DN145B LED6S/830_840 PSU WH

Produktfoto



Technische Daten

Produktdaten

Bestell-Produktname	DN145B LED6S/830_840 PSU WH
Gesamt-Produktcode (EOC)	872016950040299
Material-Nr. (12NC)	911401816085
EAN/UPC - Produkt	8720169500402
Nettogewicht (Einzelteil)	194 g
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	10
Anzahl pro Verpackung	1

Allgemeine Informationen

Dimmbar	Nein
Optik	Breitstrahlend (WB)
Ausstrahlungswinkel der Leuchte	100°
BAP-tauglich (UGR)	33
Farbe	Weiß, RAL 9016
Betriebsgerät inklusive	Ja
Steuerungsschnittstelle	-
Anschluss	2 Steckverbinder, 2-polig
Elektrisches Anschlusskabel	-
Max Anzahl pro Sicherungsautomat	27
Konstantlichtstrom	Nein

Elektrische Kenndaten

Netzspannung	220/ 240 V
Netzfrequenz	50 or 60 Hz
Leistungsfaktor (min)	0.9

Gehäuseeigenschaften

Gehäusematerial	Aluminium
Optisches Material	Polykarbonat
Ausführung opt. Abdeckung/Linse	Matt
Material optische Abdeckung/Linse	Polykarbonat

Initialkennwerte

Farbwiedergabeindex	≥80
Lichtstrom-Neuwert	650 lm
Leuchten-Lichtausbeute	100 lm/W
Lichtstromtoleranz	-10% / +10%
Farborttoleranz (SDCM)	(0.44, 0.41) SDCM <3; (0.38, 0.38) SDCM <3
Systemleistung	6.5 W
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%

Lebensdauerkenndaten (IEC konform)

Betriebsgeräte-Ausfallrate bei Mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 h	5 %
Lichtstromstabilität während der Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden, bei 25 °C	70

Anwendungsparameter

Nenntemperatur	-20 bis +40 °C
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +40 °C

Zulassungen und Prüfzeichen

Schutzklasse	Schutzklasse II
Schutzart	IP20/44 - Fernhalten von Fingern; Drahtschutz, sprühwassergeschützt
Schlagfestigkeit	IK02
Glühdrahtprüfung	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
CE-Zeichen	CE-Zeichen
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen

Abmessungsskizze

