

CoreLine LED-Anbauleuchte

SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC

840 Neutralweiß - Kabelloser Interact System Ready
Treiber - Farbe: Weiß RAL 9003 - Elektrischer Anschluss:
3-poliger Anschlussblock

Produktdaten:

EAN/UPC - Produkt: 8719514515079
Anzahl pro Verpackung: 1
Verpackungsanzahl pro Umverpackung: 1
Nettogewicht (Einzelteil): 3800 g

Allgemeine Informationen:

Lichttechnologie: LED
Dimmbar: Ja
Lichtquelle ersetzbar: Nein
Optik: Abstrahlungswinkel (84°)
Ausstrahlungswinkel der Leuchte: 84°
BAP-tauglich (UGR): 19
Lichtfarbe: 840 Neutralweiß
Farbe: Weiß RAL 9003
Anzahl Vorschaltgeräte: 1 Einheit
Betriebsgerät inklusive: Ja
Steuerungsschnittstelle: Interact Pro
Anschluss: 3-poliger Anschlussblock
Elektrisches Anschlusskabel: Kabel mit Steckverbinder,
3-polig
Max Anzahl pro Sicherungsautomat: 24
Konstantlichtstrom: Nein

Elektrische Kenndaten:

Netzspannung: 220/ 240 V
Netzfrequenz: 50 oder 60 Hz
Einschaltstrom: 4.9 A
Einschaltzeit: 0.056 ms
Leistungsfaktor (min): 0.9

Gehäuseeigenschaften:

Gehäusematerial: Stahl
Reflektor Material: Polycarbonat
Optisches Material: Polycarbonat
Material optische Abdeckung/ Linse:
Polymethylmethacrylat
Länge: 1200 mm
Breite: 200 mm
Höhe: 59 mm

Initialkennwerte:

Ähnlichste Farbtemperatur: 4000 K
Farbwiedergabeindex: >80
Lichtstrom-Neuwert: 4300 lm
Leuchten-Lichtausbeute: 140 lm/W
Lichtstromtoleranz: +/-10%
Farborttoleranz (SDCM): (0.38, 0.38) SDCM ≤3
Systemleistung: 31 W
Toleranz Leistungsaufnahme: +/-10%

Lebensdauerkennwerte (IEC konform):

Betriebsgeräte-Ausfallrate bei Mittlerer Nutzlebensdauer
von 50.000 h: 0.05 %
Lichtstromstabilität während der Nutzlebensdauer von
50.000 Stunden, bei 25 °C: L80
Lichtstromstabilität während der Nutzlebensdauer von
35.000 Stunden, bei 25 °C: -

Anwendungsparameter:

Umgebungstemperaturbereich: -10 bis +40 °C
Maximaler Dimmlevel: 1%

Zulassungen und Prüfzeichen:

Schutzklasse: Schutzklasse II
Schutzart: IP20 - Fernhalten von Fingern
Schlagfestigkeit: IK03
Glühdrahtprüfung: Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
CE-Zeichen: ja
ENEC-Zeichen: ENEC Zeichen

Technische Daten


Produktdaten

Bestell-Produktname	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC
Gesamt-Produktcode (EOC)	871951451507900
Material-Nr. (12NC)	911401896981
EAN/UPC - Produkt	8719514515079
Nettogewicht (Einzelteil)	3800 g
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	1
Anzahl pro Verpackung	1


Produktfoto



Abmessungsskizze



Lichtstärkeverteilung



Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	LED
Dimmbar	Ja
Lichtquelle ersetzbar	Nein
Optik	Abstrahlungswinkel (84°)
Ausstrahlungswinkel der Leuchte	84°
BAP-tauglich (UGR)	19
Farbe	Weiß RAL 9003
Betriebsgerät inklusive	Ja
Steuerungsschnittstelle	Interact Pro
Anschluss	3-poliger Anschlussblock
Elektrisches Anschlusskabel	Kabel mit Steckverbinder, 3-polig
Max Anzahl pro Sicherungsautomat	24
Konstantlichtstrom	Nein

Elektrische Kenndaten

Netzspannung	220/ 240 V
Netzfrequenz	50 oder 60 Hz
Leistungsfaktor (min)	0.9

Gehäuseeigenschaften

Gehäusematerial	Stahl
Optisches Material	Polycarbonat
Material optische Abdeckung/ Linse	Polymethylmethacrylat
Länge	1200 mm

Initialkennwerte

Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	>80
Lichtstrom-Neuwert	4300 lm
Leuchten-Lichtausbeute	140 lm/W
Lichtstromtoleranz	+/-10%
Farbortoleranz (SDCM)	(0.38, 0.38) SDCM \leq 3
Systemleistung	31 W
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%

Lebensdauer kennwerte (IEC konform)

Betriebsgeräte-Ausfallrate bei Mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 h	0.05 %
Lichtstromstabilität während der Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden, bei 25 °C	L80
Lichtstromstabilität während der Nutzlebensdauer von 35.000 Stunden, bei 25 °C	-

Anwendungsparameter

Umgebungstemperaturbereich	-10 bis +40 °C
Maximaler Dimmlevel	1%

Zulassungen und Prüfzeichen

Schutzklasse	Schutzklasse II
Schutzart	IP20 - Fernhalten von Fingern
Schlagfestigkeit	IK03
Glühdrahtprüfung	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
CE-Zeichen	ja
ENEC-Zeichen	ENEC Zeichen