

## eW Flex Compact

### BGC481 50 3000K CLFT4 WH

eW Flex Compact - Flexible Stränge großer LED-Knoten hoher Intensität mit solidem Weißlicht  
eW Flex Compact ist ein vielseitiger Strang großer, einzeln ansteuerbarer weißer LED-Knoten. Seine haltbare, flexible Form erlaubt die Installation dynamischer Punkte weißen Lichts auf beliebigen inneren und äußeren Oberflächen wie Wänden, Decken, Fußböden, dreidimensionalen Skulpturen und Filmsetobjekten. eW Flex Compact kann außerdem enge Nischen und Beschilderungen erhellen.

3000 K - 50 x - Fläche, klare Linse 10 cm - Weiß -  
Farbe: Weiß

#### Technische Daten

##### Produktdaten

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Bestell-Produktname                | BGC481 50 3000K CLFT4 WH |
| Gesamt-Produktcode (EOC)           | 871829164585699          |
| Material-Nr. (12NC)                | 912400130627             |
| EAN/UPC - Produkt                  | 8718291645856            |
| Nettogewicht (Einzelteil)          | 980 g                    |
| Verpackungsanzahl pro Umverpackung | 6                        |
| Anzahl pro Verpackung              | CT / 1                   |

##### Allgemeine Informationen

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Lichttechnologie        | LED           |
| Dimmbar                 | Ja            |
| Lampenfamilie           | LED Multi-die |
| Anzahl Lichtquellen     | 50            |
| Lichtquelle ersetzbar   | Nein          |
| RAL Farbe               | Weiß          |
| Betriebsgerät inklusive | Nein          |

##### Elektrische Kenndaten

|              |               |
|--------------|---------------|
| Netzspannung | Spannung 24 V |
|--------------|---------------|

##### Gehäuseeigenschaften

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Gehäusematerial               | Polykarbonat              |
| Optisches Material            | Polykarbonat              |
| Typ optische Abdeckung/ Linse | Flache, klare Linse 10 cm |

##### Initialkennwerte

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Ähnlichste Farbtemperatur | 3000 K |
| Systemleistung            | 50 W   |

##### Anwendungsparameter

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +50 °C |
|----------------------------|----------------|

##### Zulassungen und Prüfzeichen

|                  |   |
|------------------|---|
| Schutzart        | IP66 - Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt |
| Schlagfestigkeit | IK10  |
| CE-Zeichen       | ja  |
| ENEC-Zeichen     | Nein  |

#### Produktfoto



#### Abmessungsskizze

Clear Flat Lens

