

## BCX422 3500 HE L152 KIT CE/CCC

LED High Brightness - elektronisches Betriebsgerät,  
schaltbar - Polycarbonatwanne /-abdeckung - 110° x 110°  
- Farbe: Dunkles Grau - Länge: 152 mm

### Technische Daten

#### Produktdaten

Bestell-Produktname	BCX422 3500 HE L152 KIT CE/CCC
Gesamt-Produktcode (EOC)	871829164055499
Material-Nr. (12NC)	912400133254
EAN/UPC - Produkt	8718291640554
Nettogewicht (Einzelteil)	303 g
Verpackungsanzahl pro Um- verpackung	20
Anzahl pro Verpackung	CT / 1

#### Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	LED
Dimmbar	Ja
Lampenfamilie	LED High Brightness
Lichtquelle ersetzbar	Nein
Ausstrahlungswinkel der Leuchte	110° x 110°
Farbe	Dunkles Grau
Betriebsgerät	PSU, elektronisches Betriebsgerät, schaltbar
Betriebsgerät inklusive	Ja

#### Elektrische Kenndaten

Netzspannung	220/ 240 V
Netzfrequenz	50-60 Hz

#### Gehäuseeigenschaften

Gehäusematerial	Kunststoff
Optisches Material	Polycarbonat
Typ optische Abdeckung/ Linse	Polycarbonatwanne /-abdeckung
Material optische Abdeckung/ Linse	Polycarbonat

#### Initialkennwerte

Ähnlichste Farbtemperatur	3500 K
Farbwiedergabeindex	82
Lichtstrom-Neuwert	124 lm
Leuchten-Lichtausbeute	72.5 lm/W
Systemleistung	2.3 W

#### Anwendungsparameter

Nenntemperatur	25 °C
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +50 °C


#### Zulassungen und Prüfzeichen

Schutzklasse	Schutzklasse II
Schutzart	IP20 - Fernhalten von Fingern
Glühdrahtprüfung	650/5
CE-Zeichen	ja
ENEC-Zeichen	Nein
Entflammbarkeitszeichen	F - Für Montage auf normal entflammbaren Oberflächen

### Produktfoto



### Abmessungsskizze



ProdLength 152 mm

### Lichtstärkeverteilung

