

PrimaVision Power für CDM

HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Qualität bei hoher Leistung

Das leistungsstarke HID-PrimaVision Power ist ein hochwertiges elektronisches Vorschaltgerät für den optimalen und zuverlässigen Betrieb von CDM-Lampen hoher Leistung. HID-PrimaVision erlaubt den optimalen Betrieb von CDM-Lampen hoher Leistung, insbesondere dort, wo es auf eine hohe Lichtstärke ankommt. Dank der intelligenten SOFT START-Funktion können mehr Leuchten an einem Sicherungsautomaten betrieben werden als bisher.


Ballast - PrimaVision Power für CDM - Lampentyp: CDM -
Lampenzahl: 1

Technische Daten

Produktfoto



Abmessungsskizze



DimA1	135 mm
DimA2	124 mm
DimB1	75 mm
DimB2	64 mm
DimC1	32 mm
DimD1	5 mm