

## Dynalite LED PWM-Dimmer

### DDLEDC605GL

PWM-Regler für Dynalite-LEDs

Der DDLEDC605-GL dient zur Ansteuerung von LEDs in dekorativen architektonischen Beleuchtungsanwendungen, in denen eine kreative Farbmischung und -abfolge benötigt wird. Der Regler bietet sechs pulsbreitenmodulierte Ausgänge für den Spannungsmodus mit gemeinsamer Anode für die direkte Regelung intensiver LED-Lichtquellen.  
Eingangsspannung: Externe 20 A regulierte Stromversorgung  
Controller Spannungsbereich 10 - 24 VDC  
DyNet DC Versorgung: 12 V @ 120 mA (Versorgung für 6 Benutzeroberflächen)

CE-Zeichen

### Technische Daten

#### Bestelldaten

Gesamt-Produktcode (EOC) 871016351646200  
EAN/UPC - Produkt Bestellcode 8710163516462

#### Produktdaten

Nettogewicht (Einzelteil) 207 g  
Anzahl pro Verpackung NO / 1

### Produktfoto



### Prüfzeichen

#### Abmessungsskizze

