

Halogen spezial

7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F

Höchste Qualität auf lange Zeit
Halogenlampen schaffen ein behagliches, warmweißes Licht und behalten ihre Lichtausbeute während ihrer gesamten Lebensdauer. Zudem sind sie leicht zu installieren, ersetzen und bedienen. Dem reibungslosen Einsatz in der Medienproduktion und -präsentation steht nichts im Weg.

Halogen spezial - Studio-, projection- and photo lamp -
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): 3450 K

Technische Daten

Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871150040983650
Bestell-Produktname	7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F
EAN/UPC - Produkt	8711500409836
ELDAS-Nr.	940331027
Anzahl pro Verpackung	CT / 10
Zähler - Pakete pro Außenkarton	100
Nettogewicht (Einzelteil)	4 g

Allgemeine Informationen

Socket	G6.35
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (nom)	50 h

Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	3450 K
Farbwiedergabeindex (Nom)	100
Nennlichtstrom (Nom)	5200 Lm

Elektrische Kenndaten

Ausgewiesene Lampenleistung	150 W
Spannung (Nom)	24 V


Anforderungen an das Leuchtendesign

Kolbentemperatur (max)	900 °C
------------------------	--------

Produktfoto



Abmessungsskizze



DimC_max	50 mm
DimD_max	11 mm
DimL_min	32 mm
DimL	32 mm
DimL_max	32 mm
DimP_min	1 mm
DimP	1 mm
DimP_max	1 mm