

## MASTER PL-C 2P

### MASTER PL-C 10W/840/2P 1CT/5X10BOX

Noch höhere Effizienz MASTER PL-C ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.

MASTER PL-C 2P - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - Lampenleistung EM 25°C, nominal: 10 W - Energieeffizienz-Label (EEL): B

#### Technische Daten

##### Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871150070498670
Bestell-Produktname	MASTER PL-C 10W/840/2P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC - Produkt	8711500704986
ELDAS-Nr.	946160121
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	50
Nettogewicht (Einzelteil)	45 g

##### Allgemeine Informationen

Socket	G24D-1
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (nom)	10000 h

##### Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)
Farbwiedergabeindex (Nom)	82
Lichtstrom-Neuwert	600 Lm
Nennlichtstrom (Nom)	600 Lm

##### Elektrische Kenndaten

Ausgewiesene Lampenleistung	10.0 W
-----------------------------	--------

##### Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

##### Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	B
Energieverbrauch	13 kWh/1000h


#### Hinweise

Nur mit elektromagnetischem Vorschaltgerät verwenden

#### Produktfoto



#### Abmessungsskizze



DimA_max	76 mm
DimB_max	95 mm
DimC_max	117 mm
DimD_max	27 mm
DimD1_max	27 mm