

## MASTER PL-C 2P

### MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C 2P - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - Lampenleistung EM 25°C, nominal: 18 W - Energy Efficiency Class: G

#### Produktdaten:

EAN/UPC - Produkt: 8711500620934  
ELDAS-Nr.: 946162121  
Anzahl pro Verpackung: 1  
Zähler - Pakete pro Außenkarton: 50  
Nettogewicht (Einzelteil): 57.8 g

#### Allgemeine Informationen:

Socket: G24D-2  
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (nom): 10000 h

#### Lichttechnische Eigenschaften:

Ähnlichste Farbtemperatur: 4000 K  
Lichtfarbe: Neutralweiß (CW)  
Farbwiedergabeindex (Nom): 80  
Lichtstrom-Neuwert: 1200 Lm  
Nennlichtstrom (Nom): 1200 Lm

#### Elektrische Kenndaten:

Ausgewiesene Lampenleistung: 18.3 W

#### Dimmen:

Dimmbar: Nein

#### Zulassungen und Anwendungseigenschaften:

Energieeffizienz-Label (EEL): G  
Energieverbrauch: 19 kWh/1000h

### Technische Daten

#### Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871150062093470
Bestell-Produktname	MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC - Produkt	8711500620934
ELDAS-Nr.	946162121
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	50
Nettogewicht (Einzelteil)	57.8 g

#### Allgemeine Informationen

Socket	G24D-2
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (nom)	10000 h

#### Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)
Farbwiedergabeindex (Nom)	80
Lichtstrom-Neuwert	1200 Lm
Nennlichtstrom (Nom)	1200 Lm

#### Elektrische Kenndaten

Ausgewiesene Lampenleistung	18.3 W
-----------------------------	--------

#### Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

#### Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	G
Energieverbrauch	19 kWh/1000h


### Hinweise

Nur mit elektromagnetischem Vorschaltgerät verwenden

### Produktfoto



### Abmessungsskizze



DimA_max	110 mm
DimB_max	128 mm
DimC_max	150 mm
DimD_max	27 mm
DimD1_max	27 mm