

MASTER PL-C Xtra 4P

MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C Xtra 4P - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - Lampenleistung EM 25°C, nominal: 26 W - Energieeffizienz-Label (EEL): A

Produktdaten:

EAN/UPC - Produkt: 8711500898890
ELDAS-Nr.: 946546211
Anzahl pro Verpackung: 1
Zähler - Pakete pro Außenkarton: 50
Nettogewicht (Einzelteil): 60.4 g

Allgemeine Informationen:

Sockel: G24Q-3
Lebensdauer bis 50 % Ausfall vorgeheizt (nom): 33000

Lichttechnische Eigenschaften:

Ähnlichste Farbtemperatur: 3000 K
Lichtfarbe: Warmweiß (WW)
Farbwiedergabeindex (Nom): >80
Lichtstrom-Neuwert: 1800 Lm
Nennlichtstrom (Nom): 1800 Lm

Elektrische Kenndaten:

Ausgewiesene Lampenleistung: 26.0 W

Dimmen:

Dimmbar: Ja

Zulassungen und Anwendungseigenschaften:

Energieeffizienz-Label (EEL): A
Energieverbrauch: 29 kWh/1000h

Technische Daten

Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871150089889070
Bestell-Produktname	MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC - Produkt	8711500898890
ELDAS-Nr.	946546211
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	50
Nettogewicht (Einzelteil)	60.4 g

Allgemeine Informationen

Sockel	G24Q-3
Lebensdauer bis 50 % Ausfall vorgeheizt (nom)	33000

Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbwiedergabeindex (Nom)	>80
Lichtstrom-Neuwert	1800 Lm
Nennlichtstrom (Nom)	1800 Lm

Elektrische Kenndaten

Ausgewiesene Lampenleistung	26.0 W
-----------------------------	--------

Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	A
Energieverbrauch	29 kWh/1000h


Hinweise

Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der Umgebungstemperatur und der Betriebsposition sowie dem verwendeten HF-Vorschaltgerät beeinflusst

Produktfoto



Abmessungsskizze



DimA_max	131 mm
DimB_max	149 mm
DimC_max	164 mm
DimD_max	27 mm
DimD1_max	27 mm