

MASTER TL-D Eco

MASTER TL-D Eco 32W/865 SLV/25

Einfach Energie sparen
MASTER TL-D Eco-Lampen mit 26 mm Röhrendurchmesser bieten den gleichen Lichtstrom wie die MASTER TL-D Super 80-Lampe, bei weniger Energieverbrauch durch den Einsatz spezifischen Phosphors und spezieller Gasfüllung.

MASTER TL-D Eco - Fluorescent lamp - Lampenleistung EM 25°C, nominal: 32 W - Energieeffizienz-Label (EEL): A - Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): 6500 K

Technische Daten

Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871150026464040
Bestell-Produktname	MASTER TL-D Eco 32W/865 SLV/25
EAN/UPC - Produkt	8711500264640
ELDAS-Nr.	946018161
Anzahl pro Verpackung	SL / 25
Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
Nettogewicht (Einzelteil)	135 g

Allgemeine Informationen

Socket	G13
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (nom)	15000 h

Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	6500 K
Lichtfarbe	Cool Daylight
Farbwiedergabeindex (Nom)	>80
Lichtstrom-Neuwert	2850 Lm
Nennlichtstrom (Nom)	2550 Lm
Nennlichtausbeute (Nom)	79 Lm/W

Elektrische Kenndaten

Ausgewiesene Lampenleistung	32,2 W
-----------------------------	--------

Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	A
Energieverbrauch	39 kWh/1000h


Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produktfoto



Abmessungsskizze



DimA_max	1199 mm
DimB_min	1204 mm
DimB_max	1206 mm
DimC_max	1214 mm
DimD_max	28 mm