

MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25

Technische Daten

Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871150063213540
Bestell-Produktname	MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25
EAN/UPC - Produkt	8711500632135
ELDAS-Nr.	946118111
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
Nettogewicht (Einzelteil)	167 g

Allgemeine Informationen

Socket	G13
--------	-----

Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbwiedergabeindex (Nom)	82
Lichtstrom-Neuwert	5240 Lm
Nennlichtausbeute (Nom)	90 Lm/W
Lichtstärke (Nom)	5240 cd

Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	G
Energieverbrauch	60 kWh/1000h


Hinweise

Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produktfoto



Abmessungsskizze



DimA_max	1500 mm
DimB_min	1505 mm
DimB_max	1507 mm
DimC_max	1514 mm
DimD_max	28 mm