

# MASTER TL-E Circular Super 80

TL-E 22W/840 1CT/12

## Produktfoto



## Technische Daten

### Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	872790084050600
Bestell-Produktname	TL-E 22W/840 1CT/12
EAN/UPC - Produkt	8727900840506
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
Nettogewicht (Einzelteil)	110 g

### Allgemeine Informationen

Sockel	G10q
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (nom)	13000 h

### Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Farbwiedergabeindex (Nom)	80
Lichtstrom-Neuwert	1285 Lm
Nennlichtausbeute (Nom)	59 Lm/W
Lichtstärke (Nom)	1285 cd

### Elektrische Kenndaten

Spannung (Nom)	62 V
----------------	------

### Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----


### Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	G
Energieverbrauch	23 kWh/1000h

## Hinweise

Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

## Abmessungsskizze



DimD_min	26 mm
DimD_max	31 mm
DimE_min	205 mm
DimE_max	214 mm
DimI_min	149 mm
DimI_max	156 mm