

MASTER TL-D Graphica

MASTER TL-D 90 Graphica 36W/950 SLV/10

Farben wie im Tageslicht
MASTER TL-D Graphica mit 26 mm Röhrendurchmesser hat eine exzellente Farbwiedergabe, wodurch sie sich hervorragend zur Überprüfung des gedruckten Materials in der Druck- und Grafikindustrie eignet.

MASTER TL-D Graphica - Fluorescent lamp - Lampenleistung EM 25°C, nominal: 36 W - Energieeffizienz-Label (EEL): B

Technische Daten

Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871150088864825
Bestell-Produktname	MASTER TL-D 90 Graphica 36W/950 SLV/10
EAN/UPC - Produkt	8711500888648
ELDAS-Nr.	946019451
Anzahl pro Verpackung	SL / 10
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Nettogewicht (Einzelteil)	135 g

Allgemeine Informationen

Sockel	G13
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (nom)	8000 h

Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	5300 K
Lichtfarbe	Tageslicht
Farbwiedergabeindex (Nom)	95
Lichtstrom-Neuwert	2330 Lm
Nennlichtstrom (Nom)	2330 Lm
Nennlichtausbeute (Nom)	65 Lm/W

Elektrische Kenndaten

Ausgewiesene Lampenleistung	36 W
-----------------------------	------

Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	B
Energieverbrauch	43 kWh/1000h


Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produktfoto



Abmessungsskizze



DimA_max	1199 mm
DimB_min	1204 mm
DimB_max	1206 mm
DimC_max	1214 mm
DimD_max	28 mm