

## MASTER TL-D De Luxe

### MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/930 SLV/10

Farben in ihrer natürlichen Schönheit erleben  
MASTER TL-D De Luxe mit 26 mm Röhrendurchmesser lässt  
Farben in ihrer natürlichen Schönheit erscheinen: satt,  
kräftig und vielfältig wie im Tageslicht. Sie ist  
besonders für Anwendungen geeignet, wo eine sehr gute  
Farbwiedergabe benötigt wird: Shops, Friseure,  
Juweliere, Museen, Zahnärzte, Erste-Hilfe- und  
Behandlungsräume in Krankenhäusern.

MASTER TL-D De Luxe - Fluorescent lamp - Lampenleistung  
EM 25°C, nominal: 58 W - Energieeffizienz-Label (EEL): A

#### Technische Daten

##### Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871150088867925
Bestell-Produktname	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/930 SLV/10
EAN/UPC - Produkt	8711500888679
ELDAS-Nr.	946118431
Anzahl pro Verpackung	SL / 10
Zähler - Pakete pro Außenkar- ton	10
Nettogewicht (Einzelteil)	167 g

##### Allgemeine Informationen

Sockel	G13
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (nom)	15000 h

##### Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbwiedergabeindex (Nom)	91
Lichtstrom-Neuwert	4350 Lm
Nennlichtstrom (Nom)	4350 Lm
Nennlichtausbeute (Nom)	74.4 Lm/W

##### Elektrische Kenndaten

Ausgewiesene Lampenleistung	58,5 W
-----------------------------	--------

##### Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

##### Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	A
Energieverbrauch	68 kWh/1000h


#### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

#### Produktfoto



#### Abmessungsskizze



DimA_max	1500 mm
DimB_min	1505 mm
DimB_max	1507 mm
DimC_max	1514 mm
DimD_max	28 mm