

TL-D Schwarzlicht

TL-D 36W BLB 1SL/25

Unsichtbares sichtbar machen
TL-D Blacklight Blue Schwarzlichtlampen mit 26 mm Röhrendurchmesser sind Niederdruck-Quecksilberdampflampen. Ihre innere Hülle ist mit fluoreszierendem Pulver beschichtet, das UV-Strahlung emittiert und damit Lumineszenzeffekte erzielt.

TL-D Schwarzlicht - UV lamp

Technische Daten

Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871150095115140
Bestell-Produktname	TL-D 36W BLB 1SL/25
EAN/UPC - Produkt	8711500951151
ELDAS-Nr.	948093061
Anzahl pro Verpackung	SL / 25
Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
Nettogewicht (Einzelteil)	211 g

Allgemeine Informationen

Socket	G13
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (nom)	15000 h

Lichttechnische Eigenschaften

Lichtfarbe	Schwarzlicht Blau
------------	-------------------

Elektrische Kenndaten

Ausgewiesene Lampenleistung	36 W
Spannung (Nom)	103 V


Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produktfoto



Abmessungsskizze



DimA_max	1199 mm
DimB_min	1204 mm
DimB_max	1206 mm
DimC_max	1214 mm
DimD_max	28 mm