

MASTERCcolour CDM-TD

MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

Technische Daten

Produktdaten

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Gesamt-Produktcode (EOC) | 871150019782515 |
| Bestell-Produktname | MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12 |
| EAN/UPC - Produkt | 8711500197825 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 12 |
| Nettogewicht (Einzelteil) | 21 g |

Allgemeine Informationen

| | |
|------------------------------------|---------|
| Sockel | RX7s |
| Lebensdauer bis 50 % Ausfall (nom) | 16000 h |

Lichttechnische Eigenschaften

| | |
|---------------------------|---------------|
| Ähnlichste Farbtemperatur | 3000 K |
| Lichtfarbe | Warmweiß (WW) |
| Farbwiedergabeindex (Nom) | 80 |
| Lichtstrom-Neuwert | 6000 Lm |
| Nennlichtausbeute (Nom) | 85 Lm/W |
| Lichtstärke (Nom) | 6000 cd |

Elektrische Kenndaten

| | |
|----------------|------|
| Spannung (Nom) | 94 V |
|----------------|------|

Dimmen

| | |
|---------|------|
| Dimmbar | Nein |
|---------|------|

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

| | |
|------------------------------|--------------|
| Energieeffizienz-Label (EEL) | G |
| Energieverbrauch | 71 kWh/1000h |


Hinweise

Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

Produktfoto



Abmessungsskizze



| | |
|----------|--------|
| DimA | 114 mm |
| DimB_max | 118 mm |
| DimC_max | 120 mm |
| DimD_max | 22 mm |
| DimL | 57 mm |
| DimO | 8 mm |