

CorePro LED PLC 4P

CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3

Die Alternative für Kompaktleuchtstofflampen Die CorePro LED PL-C Familie ist eine hervorragende LED Alternative für herkömmliche konventionelle Kompaktleuchtstofflampen. Die CorePro LED PL-C gibt es als 2 Pin (EM: KVG/VVG) sowie als 4 Pin (HF: EVG) Version. Mit dieser innovativen LED-Lösung können Sie hohe Energieeinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen konventionellen Lösungen erzielen.

CorePro LED PLC 4P - LED-lamp/Multi-LED -
Energieeffizienz-Label (EEL): A+ - Ähnlichste
Farbtemperatur (Nom): 4000 K

Technische Daten

Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871869654117300
Bestell-Produktname	CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3
EAN/UPC - Produkt	8718696541173
ELDAS-Nr.	941259251
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Nettogewicht (Einzelteil)	88 g

Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	LED
Sockel	G24Q-3
Schaltzyklen	50000X
Nennlebensdauer (Nom)	30000 h

Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom)	83
Lichtstrom-Neuwert	1000 Lm
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 °
Nenn-Abstrahlungswinkel	120 °

Elektrische Kenndaten

Ausgewiesene Lampenleistung	9 W
Spannung (Nom)	20-50 V
Eingangsfrequenz	30000-80000 Hz
Startzeit	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60% Licht	0.5 Sec.
Leistungsfaktor (Nom)	0.9

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max.)	76 °
Umgebungstemperatur (max.)	35 °C
Umgebungstemperatur (min.)	-20 °C
Lagertemperatur (max.)	65 °C
Lagertemperatur (min.)	-40 °C

Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
Energieverbrauch	12 kWh/1000h


Hinweise

Nicht dimmbar

Produktfoto



Abmessungsskizze



DimA1	129 mm
DimA3	164 mm
DimC	164 mm
DimD	33 mm
DimD1	24 mm
ProdLength	200 mm

Lichtstärkeverteilung

