

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Classic LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL

Klassische LED Kerzen- und Tropfenlampen für dekorative Beleuchtung

Mit ihrem klassischen, traditionellen Design kombinieren die Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen die vertrauten, klassischen Formen mit den Vorteilen langlebiger LED-Technologie. Sie liefern ein wunderschönes, dekoratives warmweißes Licht, während sie im Vergleich zu herkömmlichen Lampen bis zu 90% Energiekosten einsparen.

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar - LED-lamp/Multi-LED - Energieeffizienz-Label (EEL): A++ - Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): 2700 K

Technische Daten

Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871869657415700
Bestell-Produktname	Classic LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL
EAN/UPC - Produkt	8718696574157
ELDAS-Nr.	941151061
Anzahl pro Verpackung	CT / 10
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Nettogewicht (Einzelteil)	14 g

Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	LED
Sockel	E27
Technischer Typ	2-25W
Schaltzyklen	20000X
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h

Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom)	80
Lichtstrom-Neuwert	250 Lm
Nennlichtstrom (Nom)	250 Lm
Nennlichtausbeute (Nom)	125 Lm/W

Elektrische Kenndaten

Äquivalente Leistung	25 W
Ausgewiesene Lampenleistung	2 W
Spannung (Nom)	220-240 V
Eingangsfrequenz	50-60 Hz
Startzeit	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60% Licht	0,5 Sec.
Leistungsfaktor (Nom)	0.4

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max.)	30 °
--------------------------	------

Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------


Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	A++
Energieverbrauch	2 kWh/1000h

Produktfoto



Abmessungsskizze



DimC	78 mm
DimD	45 mm

Lichtstärkeverteilung

