

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen matt

Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR

Klassische LED Kerzen- und Tropfenlampen in matt
Mit ihrem klassischen, traditionellen Design kombinieren
die Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen die
vertrauten, klassischen Formen mit den Vorteilen
langlebiger LED-Technologie. Sie liefern ein
wunderschönes, dekoratives warmweißes Licht, während sie
im Vergleich zu herkömmlichen Lampen bis zu 90%
Energiekosten einsparen.

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen matt -
LED-lamp/Multi-LED - Energieeffizienz-Label (EEL): A++ -
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): 2700 K

Technische Daten

Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871869670647300
Bestell-Produktname	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR
EAN/UPC - Produkt	8718696706473
ELDAS-Nr.	941151961
Anzahl pro Verpackung	CT / 10
Zähler - Pakete pro Außenkar- ton	10
Nettogewicht (Einzelteil)	14 g

Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	LED
Sockel	E27
Technischer Typ	4.3-40W
Schaltzyklen	20000X
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h

Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom)	80
Lichtstrom-Neuwert	470 Lm
Nennlichtstrom (Nom)	470 Lm
Nennlichtausbeute (Nom)	109 Lm/W

Elektrische Kenndaten

Äquivalente Leistung	40 W
Ausgewiesene Lampenleistung	4,3 W
Spannung (Nom)	220-240 V
Eingangsfrequenz	50-60 Hz
Startzeit	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60% Licht	0,5 Sec.
Leistungsfaktor (Nom)	0.5

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max.)	55 °
--------------------------	------

Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	A++
Energieverbrauch	5 kWh/1000h


Hinweise

- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen
- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet
- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet

Produktfoto



Abmessungsskizze



DimC	78 mm
DimD	45 mm

Lichtstärkeverteilung

