

## CorePro LED PLC

### CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1

CorePro LED PLC - LED-lamp/Multi-LED -  
Energieeffizienz-Label (EEL): A++ - Ähnlichste  
Farbtemperatur (Nom): 3000 K

#### Produktdaten:

EAN/UPC - Produkt: 8718696706596  
ELDAS-Nr.: 941259271  
Anzahl pro Verpackung: 1  
Zähler - Pakete pro Außenkarton: 10  
Nettogewicht (Einzelteil): 70 g

#### Allgemeine Informationen:

Lichttechnologie: LED  
Sockel: G24D-1  
Schaltzyklen: 50000X  
Nennlebensdauer (Nom): 30000 h

#### Lichttechnische Eigenschaften:

Ähnlichste Farbtemperatur: 3000 K  
Lichtfarbe: Weiß (WH)  
Farbkonsistenz: <6  
Farbwiedergabeindex (Nom): 83  
Lichtstrom-Neuwert: 475 Lm  
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle: 120 °  
Nenn-Abstrahlungswinkel: 120 °

#### Elektrische Kenndaten:

Ausgewiesene Lampenleistung: 4.5 W  
Spannung (Nom): 220-240 V  
Eingangsfrequenz: 50 bis 60 Hz  
Startzeit: 0.5 s  
Aufwärmzeit bis 60% Licht: 0.5 Sec.  
Leistungsfaktor (Nom): 0.9

#### Temperaturkenndaten:

Gehäusetemperatur (max.): 60 °  
Umgebungstemperatur (max.): 35 °C  
Umgebungstemperatur (min.): -20 °C  
Lagertemperatur (max.): 65 °C  
Lagertemperatur (min.): -40 °C

#### Dimmen:

Dimmbar: Nein

#### Mechanische Kenndaten:

Produktlänge: 100 mm  
Länge A1: 115 mm  
Länge A3: 138 mm  
Durchmesser D1: 24 mm  
Durchmesser D: 34 mm  
Gesamtlänge C: 138 mm

#### Zulassungen und Anwendungseigenschaften:

Energieeffizienz-Label (EEL): A++  
Energieverbrauch: 5 kWh/1000h

## Technische Daten

### Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871869670659600
Bestell-Produktname	CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1
EAN/UPC - Produkt	8718696706596
ELDAS-Nr.	941259271
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Nettogewicht (Einzelteil)	70 g

### Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	LED
Sockel	G24D-1
Schaltzyklen	50000X
Nennlebensdauer (Nom)	30000 h


### Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	Weiß (WH)
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom)	83
Lichtstrom-Neuwert	475 Lm
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 °
Nenn-Abstrahlungswinkel	120 °

## Produktfoto




## Abmessungsskizze



DimA1	115 mm
DimA3	138 mm
DimC	138 mm
DimD	34 mm
DimD1	24 mm
ProdLength	100 mm

## Lichtstärkeverteilung



#### Elektrische Kenndaten

Ausgewiesene Lampenleistung	4.5 W
Spannung (Nom)	220-240 V
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Startzeit	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60% Licht	0.5 Sec.
Leistungsfaktor (Nom)	0.9

#### Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max.)	60 °
Umgebungstemperatur (max.)	35 °C
Umgebungstemperatur (min.)	-20 °C
Lagertemperatur (max.)	65 °C
Lagertemperatur (min.)	-40 °C

#### Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

#### Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	A++
Energieverbrauch	5 kWh/1000h

#### Hinweise

Nicht dimmbar