

CorePro LED PLC 2P

CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1

Technische Daten

Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871869670661900
Bestell-Produktname	CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1
EAN/UPC - Produkt	8718696706619
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Nettogewicht (Einzelteil)	70 g

Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	LED
Sockel	G24d-1
Technischer Typ	0.9

Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom)	83
Lichtstrom-Neuwert	500 Lm
Nennlichtausbeute (Nom)	111 Lm/W
Lichtstärke (Nom)	500 cd

Elektrische Kenndaten

Ausgewiesene Lampenleistung	0.9 W
Spannung (Nom)	220-240 V
Eingangsfrequenz	50 to 60 Hz
Startzeit	0.5 s

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max.)	60 °
--------------------------	------

Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanische Kenndaten

Kolbenmaterial	Kunststoff
----------------	------------

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	F
Energieverbrauch	5 kWh/1000h


Hinweise

Nicht dimmbar

Produktfoto



Abmessungsskizze



ProdLength 100 mm

Lichtstärkeverteilung

