

CorePro LEDlinear MV

CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

Technische Daten

Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871869671400300
Bestell-Produktname	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830
EAN/UPC - Produkt	8718696714003
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Nettogewicht (Einzelteil)	95 g

Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	LED
Socket	R7s
Technischer Typ	0.8

Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	Weiß (WH)
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom)	80
Lichtstrom-Neuwert	2000 Lm
Nennlichtausbeute (Nom)	142.86 Lm/W
Lichtstärke (Nom)	2000 cd

Elektrische Kenndaten

Ausgewiesene Lampenleistung	0.8 W
Spannung (Nom)	220-240 V
Eingangsfrequenz	50 to 60 Hz
Startzeit	0.5 s

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max.)	100 °
--------------------------	-------

Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----


Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	D
Energieverbrauch	14 kWh/1000h

Produktfoto



Abmessungsskizze



Lichtstärkeverteilung

