

## CorePro LED PLL

CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11

### Technische Daten

#### Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871869673976100
Bestell-Produktname	CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11
EAN/UPC - Produkt	8718696739761
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Nettogewicht (Einzelteil)	160 g

#### Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	LED
Sockel	2G11
Technischer Typ	0.9

#### Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	6500 K
Lichtfarbe	Kühles Tageslicht
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom)	83
Lichtstrom-Neuwert	2100 Lm
Nennlichtausbeute (Nom)	127 Lm/W
Lichtstärke (Nom)	2100 cd

#### Elektrische Kenndaten

Ausgewiesene Lampenleistung	0.9 W
Spannung (Nom)	53-77 V
Eingangsfrequenz	39000-71000 Hz
Startzeit	0.5 s

#### Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max.)	70 °
--------------------------	------

#### Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

#### Mechanische Kenndaten

Kolbenmaterial	Glas
----------------	------

#### Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	E
Energieverbrauch	17 kWh/1000h


### Hinweise

Beim Wechsel auf PLL LED muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden. Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden.

### Produktfoto



### Abmessungsskizze



ProdLength 400 mm

### Lichtstärkeverteilung

