

CorePro LED tube Universal T8

CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8

Technische Daten

Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871869680172700
Bestell-Produktname	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8
EAN/UPC - Produkt	8718696801727
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Nettogewicht (Einzelteil)	270 g

Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	LED
Sockel	G13
Technischer Typ	0.9

Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	Weiß (WH)
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom)	80
Lichtstrom-Neuwert	2500 Lm
Nennlichtausbeute (Nom)	108 Lm/W
Lichtstärke (Nom)	2500 cd

Elektrische Kenndaten

Ausgewiesene Lampenleistung	0.9 W
Spannung (Nom)	220-240 V
Eingangsfrequenz	50 to 60 Hz
Startzeit	0.5 s

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max.)	60 °
--------------------------	------

Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanische Kenndaten

Kolbenmaterial	Glas
----------------	------

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	F
Energieverbrauch	23 kWh/1000h


Hinweise

Zertifizierung inkl. Anforderungen aus der Sicherheitsnorm IEC 62776 für zweiseitig gesockelte Lampen (geprüft durch TÜV Süd)

Produktfoto



Abmessungsskizze



ProdLength 1500 mm

Lichtstärkeverteilung

