

# CorePro LED tube Universal T8

## CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8

### Technische Daten

#### Produktdaten

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Gesamt-Produktcode (EOC)        | 871869680174100                        |
| Bestell-Produktname             | CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8 |
| EAN/UPC - Produkt               | 8718696801741                          |
| Anzahl pro Verpackung           | 1                                      |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 10                                     |
| Nettogewicht (Einzelteil)       | 270 g                                  |

#### Allgemeine Informationen

|                  |     |
|------------------|-----|
| Lichttechnologie | LED |
| Sockel           | G13 |
| Technischer Typ  | 0.9 |

#### Lichttechnische Eigenschaften

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Ähnlichste Farbtemperatur | 4000 K        |
| Lichtfarbe                | Kaltweiß (CW) |
| Farbkonsistenz            | <6            |
| Farbwiedergabeindex (Nom) | 80            |
| Lichtstrom-Neuwert        | 2700 Lm       |
| Nennlichtausbeute (Nom)   | 117 Lm/W      |
| Lichtstärke (Nom)         | 2700 cd       |

#### Elektrische Kenndaten

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Ausgewiesene Lampenleistung | 0.9 W       |
| Spannung (Nom)              | 220-240 V   |
| Eingangsfrequenz            | 50 to 60 Hz |
| Startzeit                   | 0.5 s       |

#### Temperaturkenndaten

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Gehäusetemperatur (max.) | 60 ° |
|--------------------------|------|

#### Dimmen

|         |      |
|---------|------|
| Dimmbar | Nein |
|---------|------|

#### Mechanische Kenndaten

|                |      |
|----------------|------|
| Kolbenmaterial | Glas |
|----------------|------|

#### Zulassungen und Anwendungseigenschaften

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Energieeffizienz-Label (EEL) | E            |
| Energieverbrauch             | 23 kWh/1000h |


### Hinweise

Zertifizierung inkl. Anforderungen aus der Sicherheitsnorm IEC 62776 für zweiseitig gesockelte Lampen (geprüft durch TÜV Süd)

### Produktfoto



### Abmessungsskizze



ProdLength 1500 mm

### Lichtstärkeverteilung

