

MASTER LEDtube T5 230V

MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5

MASTER LEDtube T5 230V - LED-lamp/Multi-LED -
Energieeffizienz-Label (EEL): A++ - Ähnlichste
Farbtemperatur (Nom): 6500 K

Produktdaten:

EAN/UPC - Produkt: 8718696819258
ELDAS-Nr.: 941800281
Anzahl pro Verpackung: 1
Zähler - Pakete pro Außenkarton: 10
Nettogewicht (Einzelteil): 215 g

Allgemeine Informationen:

Lichttechnologie: LED
Sockel: G5
Schaltzyklen: 200000X
Nennlebensdauer (Nom): 50000 h

Lichttechnische Eigenschaften:

Ähnlichste Farbtemperatur: 6500 K
Lichtfarbe: Cool Daylight
Farbkonsistenz: <6
Farbwiedergabeindex (Nom): 80
Lichtstrom-Neuwert: 3900 Lm
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle: 200 °
Nenn-Abstrahlungswinkel: 200 °

Elektrische Kenndaten:

Ausgewiesene Lampenleistung: 26 W
Spannung (Nom): 220-240 V
Eingangsfrequenz: 50 bis 60 Hz
Startzeit: 0.5 s
Aufwärmzeit bis 60% Licht: 0.5 Sec.
Leistungsfaktor (Nom): 0.9

Temperaturkenndaten:

Gehäusetemperatur (max.): 72 °
Umgebungstemperatur (max.): 45 °C
Umgebungstemperatur (min.): -20 °C
Lagertemperatur (max.): 65 °C
Lagertemperatur (min.): -40 °C

Dimmen:

Dimmbar: Nein

Mechanische Kenndaten:

Kolbenmaterial: Glass
Produktlänge: 1200 mm
Länge A1: 1149 mm
Länge A3: 1163 mm
Durchmesser D1: 15 mm
Durchmesser D: 17 mm
Gesamtlänge C: 1163 mm

Zulassungen und Anwendungseigenschaften:

Energieeffizienz-Label (EEL): A++
Energieverbrauch: 26 kWh/1000h

Technische Daten

Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871869681925800
Bestell-Produktname	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5
EAN/UPC - Produkt	8718696819258
ELDAS-Nr.	941800281
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Nettogewicht (Einzelteil)	215 g

Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	LED
Sockel	G5
Schaltzyklen	200000X
Nennlebensdauer (Nom)	50000 h


Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	6500 K
Lichtfarbe	Cool Daylight
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom)	80
Lichtstrom-Neuwert	3900 Lm
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	200 °
Nenn-Abstrahlungswinkel	200 °

Produktfoto



Abmessungsskizze



DimA1	1149 mm
DimA3	1163 mm
DimC	1163 mm
DimD	17 mm
DimD1	15 mm
ProdLength	1200 mm

Elektrische Kenndaten

Ausgewiesene Lampenleistung	26 W
Spannung (Nom)	220-240 V
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Startzeit	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60% Licht	0.5 Sec.
Leistungsfaktor (Nom)	0.9

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max.)	72 °
Umgebungstemperatur (max.)	45 °C
Umgebungstemperatur (min.)	-20 °C
Lagertemperatur (max.)	65 °C
Lagertemperatur (min.)	-40 °C

Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanische Kenndaten

Kolbenmaterial	Glass
----------------	-------

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	A++
Energieverbrauch	26 kWh/1000h

Hinweise

Zertifizierung inkl. Anforderungen aus der Sicherheitsnorm IEC 62776 für zweiseitig gesockelte Lampen (geprüft durch TÜV Süd)