

# MASTER LEDtube Mains T5

## MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5

### Technische Daten

#### Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871869681929600
Bestell-Produktname	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5
EAN/UPC - Produkt	8718696819296
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Nettogewicht (Einzelteil)	285 g

#### Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	LED
Sockel	G5
Technischer Typ	0.92

#### Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	Weiß (WH)
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom)	80
Lichtstrom-Neuwert	3600 Lm
Nennlichtausbeute (Nom)	138 Lm/W
Lichtstärke (Nom)	3600 cd

#### Elektrische Kenndaten

Ausgewiesene Lampenleistung	0.92 W
Spannung (Nom)	220-240 V
Eingangsfrequenz	50 to 60 Hz
Startzeit	0.5 s

#### Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max.)	65 °
--------------------------	------

#### Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

#### Mechanische Kenndaten

Kolbenmaterial	Glas
----------------	------

#### Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	D
Energieverbrauch	26 kWh/1000h


### Hinweise

Zertifizierung inkl. Anforderungen aus der Sicherheitsnorm IEC 62776 für zweiseitig gesockelte Lampen (geprüft durch TÜV Süd)

### Produktfoto



### Abmessungsskizze



ProdLength 1500 mm

### Lichtstärkeverteilung

