

MASTER LEDtube Mains T5

MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5

Technische Daten

Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871869681931900
Bestell-Produktname	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5
EAN/UPC - Produkt	8718696819319
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Nettogewicht (Einzelteil)	285 g

Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	LED
Sockel	G5
Technischer Typ	0.92

Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom)	80
Lichtstrom-Neuwert	3900 Lm
Nennlichtausbeute (Nom)	150 Lm/W
Lichtstärke (Nom)	3900 cd

Elektrische Kenndaten

Ausgewiesene Lampenleistung	0.92 W
Spannung (Nom)	220-240 V
Eingangsfrequenz	50 to 60 Hz
Startzeit	0.5 s

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max.)	65 °
--------------------------	------

Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanische Kenndaten

Kolbenmaterial	Glas
----------------	------

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	D
Energieverbrauch	26 kWh/1000h


Hinweise

Zertifizierung inkl. Anforderungen aus der Sicherheitsnorm IEC 62776 für zweiseitig gesockelte Lampen (geprüft durch TÜV Süd)

Produktfoto



Abmessungsskizze



ProdLength 1500 mm

Lichtstärkeverteilung

