

## CorePro LED PLS

CorePro LED PLS 5W 840 2P G23

### Technische Daten

#### Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871869959668200
Bestell-Produktname	CorePro LED PLS 5W 840 2P G23
EAN/UPC - Produkt	8718699596682
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	20
Nettogewicht (Einzelteil)	43 g

#### Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	LED
Socket	G23
Technischer Typ	0.9

#### Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom)	82
Lichtstrom-Neuwert	550 Lm
Nennlichtausbeute (Nom)	110 Lm/W
Lichtstärke (Nom)	550 cd

#### Elektrische Kenndaten

Ausgewiesene Lampenleistung	0.9 W
Spannung (Nom)	220-240 V
Eingangsfrequenz	50 to 60 Hz
Startzeit	0.5 s

#### Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max.)	83 °
--------------------------	------

#### Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

#### Mechanische Kenndaten

Kolbenmaterial	Kunststoff
----------------	------------

#### Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	F
Energieverbrauch	5 kWh/1000h


### Hinweise

Nicht dimmbar

### Produktfoto



### Abmessungsskizze



ProdLength 170 mm