

TrueForce - LED HID HPL

TForce LED HPL ND 60-42W E40 840

Technische Daten

Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871869963828300
Bestell-Produktname	TForce LED HPL ND 60-42W E40 840
EAN/UPC - Produkt	8718699638283
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
Nettogewicht (Einzelteil)	500 g

Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	LED
Sockel	E40
Technischer Typ	0.95

Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom)	80
Lichtstrom-Neuwert	6000 Lm
Nennlichtausbeute (Nom)	142 Lm/W
Lichtstärke (Nom)	6000 cd

Elektrische Kenndaten

Ausgewiesene Lampenleistung	0.95 W
Spannung (Nom)	220-240 V
Eingangsfrequenz	50 to 60 Hz
Startzeit	0.45 s

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max.)	65 °
--------------------------	------

Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	D
Energieverbrauch	42 kWh/1000h


Hinweise

Geeignet für den direkten Betrieb an 220-240V Netzspannung und magnetischen Vorschaltgerät (KVG). Es ist zu beachten, dass sich beim Betrieb am magnetischen Vorschaltgerät der Leistungsfaktor ($\cos \phi$) auf $<0,5$ verringert.

Produktfoto



Abmessungsskizze



Lichtstärkeverteilung

