

## LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

### LED Crystal\_giant 35W E27 smoky DIM

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden -  
LED-lamp/Multi-LED - Ähnlichste Farbtemperatur (Nom):  
2700 K

#### Produktdaten:

EAN/UPC - Produkt: 8718699666583  
Anzahl pro Verpackung: 1  
Zähler - Pakete pro Außenkarton: 2  
Nettogewicht (Einzelteil): 494 g

#### Allgemeine Informationen:

Lichttechnologie: LED  
Sockel: E27  
Technischer Typ: 6.5-35W  
Schaltzyklen: 20000X  
Nennlebensdauer (Nom): 15000 h

#### Lichttechnische Eigenschaften:

Ähnlichste Farbtemperatur: 2700 K  
Lichtfarbe: Warmweiß (WW)  
Farbkonsistenz: <6  
Farbwiedergabeindex (Nom): 80  
Lichtstrom-Neuwert: 400 Lm

#### Elektrische Kenndaten:

Ausgewiesene Lampenleistung: 6.5 W  
Spannung (Nom): 220-240 V  
Eingangsfrequenz: 50 bis 60 Hz  
Startzeit: 0.5 s  
Aufwärmzeit bis 60% Licht: 0.5 Sec.  
Leistungsfaktor (Nom): 0.75

#### Temperaturkenndaten:

Gehäusetemperatur (max.): 35 °

#### Dimmen:

Dimmbar: Ja

#### Mechanische Kenndaten:

Durchmesser D: 94 mm  
Gesamtlänge C: 367 mm

#### Zulassungen und Anwendungseigenschaften:

Energieverbrauch: 7 kWh/1000h

### Technische Daten

#### Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871869966658300
Bestell-Produktname	LED Crystal_giant 35W E27 smoky DIM
EAN/UPC - Produkt	8718699666583
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	2
Nettogewicht (Einzelteil)	494 g

#### Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	LED
Sockel	E27
Technischer Typ	6.5-35W
Schaltzyklen	20000X
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h

#### Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom)	80
Lichtstrom-Neuwert	400 Lm

#### Elektrische Kenndaten

Ausgewiesene Lampenleistung	6.5 W
Spannung (Nom)	220-240 V
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Startzeit	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60% Licht	0.5 Sec.
Leistungsfaktor (Nom)	0.75


#### Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max.)	35 °
--------------------------	------


#### Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

### Produktfoto




### Abmessungsskizze



DimC	367 mm
DimD	94 mm

### Lichtstärkeverteilung



Zulassungen und Anwendungseigenschaften  
Energieverbrauch 7 kWh/1000h

**Hinweise**

Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische  
Schalter geeignet