

MasterConnect LEDtube EM/mains T8

MC LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8

Produktfoto



Technische Daten

Produktdaten

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Gesamt-Produktcode (EOC) | 871869971748300 |
| Bestell-Produktname | MC LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8 |
| EAN/UPC - Produkt | 8718699717483 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 10 |
| Nettogewicht (Einzelteil) | 150 g |

Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|-----|
| Lichttechnologie | LED |
| Sockel | G13 |
| Technischer Typ | 0.9 |

Lichttechnische Eigenschaften

| | |
|---------------------------|---------------|
| Ähnlichste Farbtemperatur | 4000 K |
| Lichtfarbe | Kaltweiß (CW) |
| Farbkonsistenz | <6 |
| Farbwiedergabeindex (Nom) | 83 |
| Lichtstrom-Neuwert | 1050 Lm |
| Nennlichtausbeute (Nom) | 150 Lm/W |
| Lichtstärke (Nom) | 1050 cd |

Elektrische Kenndaten

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Ausgewiesene Lampenleistung | 0.9 W |
| Spannung (Nom) | 220-240 V |
| Eingangsfrequenz | 50 to 60 Hz |
| Startzeit | 0.5 s |

Temperaturkenndaten

| | |
|--------------------------|------|
| Gehäusetemperatur (max.) | 40 ° |
|--------------------------|------|

Dimmen

| | |
|---------|-------------------|
| Dimmbar | Kabelloses Dimmen |
|---------|-------------------|


Zulassungen und Anwendungseigenschaften

| | |
|------------------------------|-------------|
| Energieeffizienz-Label (EEL) | D |
| Energieverbrauch | 7 kWh/1000h |

Hinweise

KVG/VVG Version ausschließlich für Betrieb am konventionellen Vorschaltgerät oder 230V geeignet

Abmessungsskizze



ProdLength 600 mm