

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE

Technische Daten

Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871869974955200
Bestell-Produktname	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE
EAN/UPC - Produkt	8718699749552
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Nettogewicht (Einzelteil)	160 g

Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	LED
Sockel	G5
Technischer Typ	0.9

Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	6500 K
Lichtfarbe	Kühles Tageslicht
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom)	80
Lichtstrom-Neuwert	3900 Lm
Nennlichtausbeute (Nom)	150 Lm/W
Lichtstärke (Nom)	3900 cd

Elektrische Kenndaten

Ausgewiesene Lampenleistung	0.9 W
Spannung (Nom)	20-90 V
Eingangsfrequenz	30K to 60K Hz
Startzeit	0.5 s

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max.)	55 °
--------------------------	------

Dimmen

Dimmbar	Ja – Kompatibilität mit Vorsch
---------	--------------------------------

Mechanische Kenndaten

Kolbenmaterial	Glas
----------------	------

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	D
Energieverbrauch	26 kWh/1000h


Hinweise

Zertifizierung inkl. Anforderungen aus der Sicherheitsnorm IEC 62776 für zweiseitig gesockelte Lampen (geprüft durch TÜV Süd)

Produktfoto



Abmessungsskizze



ProdLength 1200 mm