

Corepro Glass High Lumen bulbs

CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G

Technische Daten

Produktdaten

| | |
|---------------------------------|---|
| Gesamt-Produktcode (EOC) | 871951434663500 |
| Bestell-Produktname | CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G |
| EAN/UPC - Produkt | 8719514346635 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 10 |
| Nettogewicht (Einzelteil) | 40 g |

Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|------|
| Lichttechnologie | LED |
| Sockel | E27 |
| Technischer Typ | 0.51 |

Lichttechnische Eigenschaften

| | |
|---------------------------|---------------|
| Ähnlichste Farbtemperatur | 4000 K |
| Lichtfarbe | Kaltweiß (CW) |
| Farbkonsistenz | <6 |
| Farbwiedergabeindex (Nom) | 80 |
| Lichtstrom-Neuwert | 2452 Lm |
| Nennlichtausbeute (Nom) | 140 Lm/W |
| Lichtstärke (Nom) | 2452 cd |

Elektrische Kenndaten

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Ausgewiesene Lampenleistung | 0.51 W |
| Spannung (Nom) | 220-240 V |
| Eingangsfrequenz | 50 to 60 Hz |
| Startzeit | 0.5 s |

Temperaturkenndaten

| | |
|--------------------------|------|
| Gehäusetemperatur (max.) | 60 ° |
|--------------------------|------|

Dimmen

| | |
|---------|------|
| Dimmbar | Nein |
|---------|------|

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

| | |
|------------------------------|--------------|
| Energieeffizienz-Label (EEL) | D |
| Energieverbrauch | 18 kWh/1000h |

Produktfoto



Abmessungsskizze

