

MASTER Value LEDtube Universal T8

MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8

Produktfoto



Technische Daten

Produktdaten

| | |
|---------------------------------|--|
| Gesamt-Produktcode (EOC) | 871951431672000 |
| Bestell-Produktname | MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8 |
| EAN/UPC - Produkt | 8719514316720 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 10 |
| Nettogewicht (Einzelteil) | 215 g |

Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|-----|
| Lichttechnologie | LED |
| Sockel | G13 |
| Technischer Typ | 0.9 |

Lichttechnische Eigenschaften

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Ähnlichste Farbtemperatur | 6500 K |
| Lichtfarbe | Kühles Tageslicht |
| Farbkonsistenz | <6 |
| Farbwiedergabeindex (Nom) | 80 |
| Lichtstrom-Neuwert | 2500 Lm |
| Nennlichtausbeute (Nom) | 161 Lm/W |
| Lichtstärke (Nom) | 2500 cd |

Elektrische Kenndaten

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Ausgewiesene Lampenleistung | 0.9 W |
| Spannung (Nom) | 220-240 V |
| Eingangsfrequenz | 50 to 60 Hz |
| Startzeit | 0.5 s |

Temperaturkenndaten

| | |
|--------------------------|------|
| Gehäusetemperatur (max.) | 50 ° |
|--------------------------|------|

Dimmen

| | |
|---------|------|
| Dimmbar | Nein |
|---------|------|

Mechanische Kenndaten

| | |
|----------------|------|
| Kolbenmaterial | Glas |
|----------------|------|


Zulassungen und Anwendungseigenschaften

| | |
|------------------------------|--------------|
| Energieeffizienz-Label (EEL) | C |
| Energieverbrauch | 16 kWh/1000h |

Hinweise

Zertifizierung inkl. Anforderungen aus der Sicherheitsnorm IEC 62776 für zweiseitig gesockelte Lampen (geprüft durch TÜV Süd)

Abmessungsskizze



ProdLength 1200 mm