

## LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

### MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden -  
LED-lamp/Multi-LED - Ähnlichste Farbtemperatur (Nom):  
2200 K<multisep/>2700 K

#### Produktdaten:

EAN/UPC - Produkt: 8719514324817  
Anzahl pro Verpackung: 1  
Zähler - Pakete pro Außenkarton: 10  
Nettogewicht (Einzelteil): 48 g

#### Allgemeine Informationen:

Lichttechnologie: LED  
Sockel: E27  
Schaltzyklen: 20000X  
Nennlebensdauer (Nom): 15000 h

#### Lichttechnische Eigenschaften:

Lichtfarbe: Warmer Schimmer (WG)  
Farbkonsistenz: <6  
Farbwiedergabeindex (Nom): 90  
Lichtstrom-Neuwert: 806 Lm

#### Elektrische Kenndaten:

Ausgewiesene Lampenleistung: 5.9 W  
Spannung (Nom): 220-240 V  
Eingangsfrequenz: 50 bis 60 Hz  
Startzeit: 0.5 s  
Aufwärmzeit bis 60% Licht: 0.5 Sec.  
Leistungsfaktor (Nom): 0.6

#### Temperaturkenndaten:

Gehäusetemperatur (max.): 70 °


#### Mechanische Kenndaten:

Durchmesser D: 64 mm  
Gesamtlänge C: 140 mm

#### Zulassungen und Anwendungseigenschaften:

Energieeffizienz-Label (EEL): D  
Energieverbrauch: 6 kWh/1000h

#### Abmessungsskizze



DimC 140 mm  
DimD 64 mm

## Technische Daten

### Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871951432481700
Bestell-Produktname	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG
EAN/UPC - Produkt	8719514324817
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Nettogewicht (Einzelteil)	48 g

### Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	LED
Sockel	E27
Schaltzyklen	20000X
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h

### Lichttechnische Eigenschaften

Lichtfarbe	Warmer Schimmer (WG)
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom)	90
Lichtstrom-Neuwert	806 Lm

### Elektrische Kenndaten

Ausgewiesene Lampenleistung	5.9 W
Spannung (Nom)	220-240 V
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Startzeit	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60% Licht	0.5 Sec.
Leistungsfaktor (Nom)	0.6

### Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max.)	70 °
--------------------------	------

### Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	D
Energieverbrauch	6 kWh/1000h

## Hinweise

Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet