

# CorePro LEDtube T8 KVG/VVG

CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8

## Technische Daten

### Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871951432539500
Bestell-Produktname	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8
EAN/UPC - Produkt	8719514325395
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Nettogewicht (Einzelteil)	220 g

### Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	LED
Socket	G13
Schaltzyklen	200000X
Nennlebensdauer (Nom)	30000 h

### Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom)	80
Lichtstrom-Neuwert	2200 Lm
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	240 °
Nenn-Abstrahlungswinkel	240 °

### Elektrische Kenndaten

Ausgewiesene Lampenleistung	20 W
Spannung (Nom)	220-240 V
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Startzeit	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60% Licht	0.5 Sec.
Leistungsfaktor (Nom)	0.9

### Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max.)	60 °
Umgebungstemperatur (max.)	45 °C
Umgebungstemperatur (min.)	-20 °C
Lagertemperatur (max.)	65 °C
Lagertemperatur (min.)	-40 °C

### Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

### Mechanische Kenndaten

Kolbenmaterial	Glass
----------------	-------

### Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	E
Energieverbrauch	20 kWh/1000h


## Hinweise

Hinweise:

## Produktfoto



## Abmessungsskizze



DimA1	1500 mm
DimA3	1514 mm
DimC	1514 mm
DimD	28 mm
DimD1	26 mm
ProdLength	1500 mm